

**Stranové štípací kleště lesklé, Celková délka: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 724900 180 |
| GTIN | 4003773218074 |
| Trieda položky | 73F |

Popis**Prevedenie:**

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

| | |
|--|--|
| Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø | 2,5 mm |
| Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø | 4 mm |
| Celková dĺžka | 180 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Rukoväť | s plastovým poťahom |
| Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch | čierno atramentované, leštená hlava |
| Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie |

s vypínateľnou otváracou pružinou

nie

Druh produktu

rezacie kliešte