



Súprava plochých normovaných skrutkovačov „Stainless“ s rukoväťou Kraftform, Počet skrutkovačov: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	662510 6
GTIN	4013288116017
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepel Wera Lasertip z nehrdzavejúcej ocele s kuželovitou reznou hranou a **unášacím hrotom microrauer** (od veľkosti 3,5).

Norma:

DIN 5265 Form A

Obsah:

1 skrutkovač Č. 662500: Veľ. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Upozornenie:

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Technický opis

Počet skrutkovačov	6
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX

Druh produktu

Skrutkovač

Príslušenstvo

Plochý normovaný skrutkovač „Stainless“ s rukoväťou
Kraftform Šírka čepele b 10

662500 10

Plochý normovaný skrutkovač „Stainless“ s rukoväťou
Kraftform Šírka čepele b 3,5

662500 3,5

Držiak skrutiek Typ 1

666425 1

Plochý normovaný skrutkovač „Stainless“ s rukoväťou
Kraftform Šírka čepele b 8

662500 8

Plochý normovaný skrutkovač „Stainless“ s rukoväťou
Kraftform Šírka čepele b 4

662500 4

Plochý normovaný skrutkovač „Stainless“ s rukoväťou
Kraftform Šírka čepele b 3

662500 3

Plochý normovaný skrutkovač „Stainless“ s rukoväťou
Kraftform Šírka čepele b 6,5

662500 6,5

Plochý normovaný skrutkovač „Stainless“ s rukoväťou
Kraftform Šírka čepele b 5,5

662500 5,5