



Sada normovaných plochých skrutkovačov s plastovou rukoväťou, Počet skrutkovačov: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	662010 9
GTIN	7610733085835
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

Silová rukoväť „Classic“ z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). **Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. S planparalelnou odsadenou reznou hranou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Obsah:

1 skrutkovač Č. 662000: Veľ. 2x70; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13

Upozornenie:

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Technický opis

Počet skrutkovačov	9
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 8	662000 8
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 3,5	662000 3,5
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 2X70	662000 2X70
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 5,5	662000 5,5
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 13	662000 13
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 2X50	662000 2X50
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 10	662000 10
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 2,5	662000 2,5
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 4	662000 4
Držiak skrutiek Typ 1	666425 1
Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 6,5	662000 6,5