



Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftform plne izolovaný, Šírka čepele b: 3,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	663100 3,5
GTIN	4013288148674
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia. Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip. Od veľkosti 5,5 = vonkajší Ø izolácie sa rovná šírke rezu (výhodné pri práci v úzkych miestach).

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Technický opis

Hrúbka čepeľí a	0,6 mm
Celková dĺžka	181 mm
Šírka čepele b	3,5 mm
Dĺžka čepele	100 mm

Hrot čepelí	Lasertip
Označenie výrobcu	160 i VDE
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač