

**Stranové štiepacie kliešte na plasty, 20° zahnuté, KW, Celková dĺžka: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	725700 150
GTIN	2050001659613
Trieda položky	76B

Popis**Prevedenie:**

Rezanie bez skosenia pre rovný rez, takmer bez otrepov. Posunutú reznú hranu pre **lahký rez**. Rameno s protišmykovými gumovými rukoväťami a otváracou pružinou. Hlava zalomená v uhle 20°.

Použitie:

Na rezanie plastových odliatkov a káblových viazačov v jednej rovine (**nie na kovy**).

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

Technický opis

Celková dĺžka	150 mm
Zábrus	bez fazety
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	čierno brunované
Hlava	20° zalomené
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	nie
pre plasty	áno
prestavitelná dorazová skrutka	nie

Druh produktu

rezacie kliešte