

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 1/2-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133410 1/2-20
GTIN	4045197901866
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Použitie:

Na jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Norma	DIN 374
Stúpanie závitov	1,27 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Ø otvoru pod závit	11,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	100 mm
Hĺbka závitú	38,1 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	7 mm

Chodov na palec	20
Veľkosť závitú	1/2-20 UNF
Druh závitú	UNF
Ø závitú	12,7 mm
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2BX
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		