

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ E 6HX, AlTiX, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136152 M8
GTIN	4045197900241
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Typ E (1,5 – 2 chody zárezu)

Technický opis

Norma	DIN 371
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	8 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Stúpanie závitov	1,25 mm
Celková dĺžka L	90 mm

Hĺbka závitú	20 mm
Druh závitú	M
Veľkosť závitú	M8
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	E
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	22	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	15	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	8	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	7	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	6	M
GG(G)	vhodný	15	K
CuZn	vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		