

LINDSTRÖM

Ostré kliešte pre elektroniku, zúbkované čeluste, Celková dĺžka: 150mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726160 150
GTIN	7314150103225
Trieda položky	73M

Popis**Prevedenie:**

Štíhle tvary s úzkymi čelustami. Vonkajšie okraje čelustí sú zaoblené. Presný priechodný kĺb s extra dlhým vedením pre maximálnu stabilitu s minimálnym trením. Hlava a kĺb zrkadlovo leštené. **Vhodné pre ESD**, ergonomické **2-zložkové** opláštenie rukoväti. Patentovaná otváracia pružina znižuje odpor pri zatváraní klieští, čím sa dá veľmi presne dávkovať sila pôsobiaca na obrobok.

Oválne špicaté dlhé čeluste, ozubený vnútorný povrch.

Materiál:

Vysokovýkonná ložisková oceľ, kovaná.

Technický opis

Šírka hlavy	9 mm
Celková dĺžka	150 mm
Dĺžka čelustí	32 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Otvorený tvar	oválne špicaté, ozubený vnútorný povrch čelustí
Prevedenie čelustí	hladká vnútorná strana

Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (45–48 HRC)
Materiál	Vysokovýkonná ložisková oceľ
Povrch	zrkadlovo leštené
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	Ploché zaoblené kliešte