



Súprava elektrikárskych skrutkovačov na drážky, so zníženým Ø čepele, s rukoväťou Kraftform plne izolovaný, Počet skrutkovačov: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	663210 3
GTIN	4013288164537
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia. Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele s kónickou reznou hranou, pozinkovaná. **Zmenšený Ø čepele s integrovanou ochrannou izoláciou** pre nízko položené skrutkové a pružinové prvky (Ø čepele = Ø izolácie v prednej časti čepele).

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Obsah:

1 skrutkovač Č. 663200: Veľ. 3,5; 4; 5,5

Technický opis

Počet skrutkovačov	3
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Elektrikársky skrutkovač na drážky, so zníženým Ø čepele, s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 4	663200 4
Držiak skrutiek Typ 2	666425 2
Elektrikársky skrutkovač na drážky, so zníženým Ø čepele, s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663200 3,5
Elektrikársky skrutkovač na drážky, so zníženým Ø čepele, s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663200 5,5
Držiak skrutiek Typ 3	666425 3