

**Nožnice na káble s prevodom izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 580mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	730600 580
GTIN	4003773021797
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Hlava s kosákovitými reznými hranami a prevodom v hlave stopky, stopka z ocelevej rúry s plastovými rukoväťami.

Leštená hlava, rukoväť **izolovaná ponorením do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Použitie:

Na rezanie medených a hliníkových káblov.

Technický opis

pre jednodrôtové vodiče	150 mm ²
pre Ø viacvetvových vodičov	27 mm
Celková dĺžka	580 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	izolované ponorením
Aktivácia	mechanické, obojručné
Materiál	Rameno: oceľová rúra
Hlava	Nožová hlava: Rezná hlava: chróm-vanadiová elektrická oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
s otváracou pružinou	nie

Vyvrtavacia hlava vymeniteľná	áno
Druh produktu	Nožnice

Príslušenstvo

Náhradná nožová hlava pre nožnice na káble Celková dĺžka 580	730610 580
--	------------