

**Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 3,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	662200 3,5
GTIN	4013288175106
Trieda položky	63H

**Popis****Prevedenie:**

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôbené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

**Rukoväť Kraftform** z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

**Čepel'** z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

**Norma:****DIN 5265 Form A****Upozornenie:**

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

**Technický opis**

Celková dĺžka	181 mm
Hrúbka čepelí a	0,6 mm
Šírka čepele b	3,5 mm
Dĺžka čepele	100 mm
Hrot čepelí	čierna
Označenie výrobcu	335
Výstupný profil	Plochý skrutkovač

Druh produktu

Skrutkovač