

**Kompaktné pákové nožnice CoBolt®, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	731750 200
GTIN	4003773033165
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Vysoký rezný výkon s relatívne nízkou námahou vďaka špeciálnemu pákovému prevodu.
Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC).
Kliešte čierno atramentované, rukoväť potiahnutá plastom.

Použitie:

Pre drôty do pevnosti v ťahu 2 000 N/mm².

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
pre klavírny drôt do Ø	3,6 mm
pre ocelový drôt stredne tvrdý do Ø	5,2 mm
pre ocelový drôt mäkký do Ø	6 mm
Označenie výrobcu	CoBolt®
Brit	kalené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	chróm-vanadiová elektrická ocel'
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
s otváracou pružinou	nie

Druh produktu

rezacie kliešte