

**BAUDAT****Račňové nožnice na káble, Celková dĺžka: 430mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 731220 430    |
| GTIN             | 2050001009319 |
| Trieda položky   | 76C           |

## Popis

**Prevedenie:**

Hlava nožníc s kosáčikovitým nožom a prevodovým mechanizmom. Rezný nôž sa nevychýľuje, pretože je vedený dvakrát. Odblokovanie, t. j. otvorenie nožníc v akejkoľvek možnej polohe.

**Výhoda:**

Na rezanie kompaktných tvarov a malých hmotností.

**Použitie:**

Na čisté rezanie medených a hliníkových káblov. Vhodné aj pre káble s výstužou z ocelového pásu.

**Materiál:**

Nože zo špeciálnej ocele. Ramená z nehrdzavejúcej ocele s plastovými rukoväťami.

## Technický opis

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| pre Ø viacvetvových vodičov         | 55 mm                     |
| pre jednodrôtové vodiče med'/hliník | 450 / 500 mm <sup>2</sup> |
| Celková dĺžka                       | 430 mm                    |
| s funkciou račne                    | áno                       |
| Druh produktu                       | Nožnice                   |

