

**Velké nožnice na káble izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	730450 500
GTIN	4003773026785
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Hlava s kosákovitými reznými hranami, stopka z ocelevej rúry s plastovými rukoväťami.
Leštená hlava, rukoväť **izolovaná ponorením do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Technický opis

pre Ø viacvetvových vodičov	27 mm
pre jednodrôtové vodiče	150 mm ²
Celková dĺžka	500 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	izolované ponorením
Aktivácia	mechanické, obojručné
Materiál	Rameno: Hliníková trubka, vysoko pevná.
Hlava	Nožová hlava: Vanádiová elektrická oceľ, kovaná, kalená v oleji.
s otváracou pružinou	nie
Druh produktu	Nožnice

