

**BAUDAT****Račňové nožnice na káble, Celková dĺžka: 300mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	731050 300
GTIN	2050001005595
Trieda položky	76C

## Popis

**Prevedenie:**

Hlava nožníc s kosáčikovitým nožom a prevodovým mechanizmom. Rezný nôž sa nevychyluje, pretože je vedený dvakrát. Odblokovanie, t. j. otvorenie nožníc v akejkoľvek možnej polohe.

**Použitie:**

Na čisté rezanie medených a hliníkových káblov. Ideálne pre stiesnené priestory v skriňových rozvádzačoch a káblových kanáloch.

**Materiál:**

Nože zo špeciálnej ocele. Ramená z ocelového plechu s plastovými rukoväťami.

## Technický opis

Celková dĺžka	300 mm
pre jednodrôtové vodiče med'/hliník	250 / 320 mm <sup>2</sup>
pre Ø viacvetvových vodičov	32 mm
s funkciou račne	áno
Druh produktu	Nožnice