



## Akumulátorový vrtací skrutkovač s vymeniteľným skľučovadlom click & go, Typ: GSR1215FC



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | P07223 GSR1215FC |
| GTIN             | 3165140847704    |
| Trieda položky   | 00N              |

### Popis

#### Prevedenie:

Akumulátorový vrtací skrutkovač Bosch

- **Kompaktný akumulátorový vrtací skrutkovač 12 V s pravým/ľavým chodom.**
- **Dlhá živostnosť vďaka bezkefovému motoru EC (nie 070240).**
- **S elektronickou ochranou motora (EMP) a elektronickou ochranou článkov (ECP).**
- **LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru a indikátor stavu nabitia batérie.**
- **Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie.**
- **Elektronická regulácia otáčok pre presné vrtanie a skrutkovanie.**
- **Mäkká rukoväť.**
- **Vymeniteľné farebné spony na ľahké rozpoznanie prístroja (nie 070240).**

Presná práca aj na ťažko prístupných miestach vďaka kompaktným rozmerom s **držiakom bitov** alebo vymeniteľným **excentrickým alebo uhlovým nadstavcom**. Flexibilná práca vďaka vymeniteľnému systému so štyrmi rôznymi nadstavcami **FlexiClick**. Pohodlná manipulácia: Nadstavce jednoducho zostanú na zariadení a nastavujú 16 rôznych polôh.

#### Rozsah balenia:

Vrátane prepravného kufríka, bez akumulátoru a nabíjačky.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073852 a ďalšími a 073866.

### Technický opis

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| typické použitie                                      | Strong                     |
| Rozsah otáčok 1. stupeň                               | 0 - 400 min <sup>-1</sup>  |
| maximálny krútiaci moment tvrdý                       | 30 Nm                      |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva             | 19 mm                      |
| Označenie výrobcu                                     | GSR 12V-15 FC              |
| maximálny krútiaci moment mäkký                       | 15 Nm                      |
| Hmotnosť                                              | 0,8 kg                     |
| Rozsah upínania rýchlosklúčovadla                     | 0 - 10 mm                  |
| maximálne vibrácie podľa EN                           | <1,9 m/s <sup>2</sup>      |
| Rozsah otáčok 2. stupeň                               | 0 - 1300 min <sup>-1</sup> |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 12 V                 |
| Konštrukcia motora                                    | bezkefový motor            |
| Napätie akumulátora                                   | 12 V                       |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele             | 10 mm                      |
| Balenie                                               | systémový kufor (L-Boxx)   |
| Zásobovanie energiou                                  | Prevádzka s akumulátorom   |
| Druh produktu                                         | Vŕtací skrutkovač          |