

Garant**Štiepacie kliešte na drôtené laná, Celková dĺžka: 190mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	731500 190
GTIN	4045197293404
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Pevný tvar, kompletne kované z ocele. So skrutkovým kĺbom a otváracou pružinou. Tvrdosť reznej hrany 64 HRC. Rameno s ľahkým PVC poťahom.

Použitie:

Na strihanie oceľových lán, viacžilových káblov atď.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanádiová oceľ, kalená v oleji.

Technický opis

pre viacpramenné laná/kruhová oceľ mäkká Ø	8 mm
Celková dĺžka	190 mm
pre viacpramenné laná (max. 1600 N/mm ²) s Ø	5 mm
pre viacpramenné laná (max. 1200 N/mm ²) Ø	4 mm
Druh produktu	rezacie kliešte

Príslušenstvo

Náhradná pružina

731501