



Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftform plne izolovaný, Počet skrutkovačov: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	663110 8
GTIN	4013288101822
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia. Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip. Od veľkosti 5,5 = vonkajší Ø izolácie sa rovná šírke rezu (výhodné pri práci v úzkych miestach).

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Obsah:

1 skrutkovač Č. 663100: Veľ. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Technický opis

Počet skrutkovačov	8
--------------------	---

Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 10	663100 10
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 2,5	663100 2,5
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 3	663100 3
Držiak skrutiek Typ 3	666425 3
Držiak skrutiek Typ 2	666425 2
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 4	663100 4
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 6,5	663100 6,5
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 8	663100 8
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663100 5,5
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663100 3,5