



## Elektrikársky skrutkovač na drážky, so zníženým Ø čepele, s rukoväťou Kraftform plne izolovaný, Šírka čepele b: 3,5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	663200 3,5
GTIN	4013288191144
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia. Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

**Rukoväť Kraftform** z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele s kónickou reznou hranou, pozinkovaná. **Zmenšený Ø čepele s integrovanou ochrannou izoláciou** pre nízko položené skrutkové a pružinové prvky (Ø čepele = Ø izolácie v prednej časti čepele).

#### Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

### Technický opis

Šírka čepele b	3,5 mm
Celková dĺžka	181 mm
Dĺžka čepele	100 mm
Hrúbka čepele a	0,6 mm

Označenie výrobcu	160 iS
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač