



Nožnice na káble s 2K-zložkovými opláštenými rukoväťami izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 165mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	730350 165
GTIN	4003773039648
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Rukoväte s **izoláciou do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Rukoväte s viaczložkovým opláštením. Hlava so sřpovitými reznými hranami. Chrómované nožnice. Reže hladko a čisto bez prílišného pritláčania.

Použitie:

Na rezanie medených a hliníkových káblov.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná.

Technický opis

Celková dĺžka	165 mm
Výkon v strihu	50 mm ²
Výkon v strihu do Ø	15 mm
Ochrana svoriek	áno
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Aktivácia	mechanické, jednoručné
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji

Povrch	chrómovaná
s otváracou pružinou	nie
Druh produktu	Nožnice