

Weidmüller **Nožnice na káble s prevodom, pre Ø káblov: 45****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	731090 45
GTIN	4032248482160
Trieda položky	73H

Popis**Prevedenie:**

Hlava nožníc s kosáčikovitou reznou čepelou a prevodovým mechanizmom (ovládanie jednou rukou). Rezný nôž sa nevychyluje, pretože je vedený dvakrát.

Použitie:

Na čisté rezanie hliníkových a medených káblov (aj lankových). Nepoužívajte na oceľové drôty, tvrdé hliníkové zliatiny, tvrdé ťahané medené vodiče.

Materiál:

Nôž vyrobený zo špeciálnej ocele, rukoväť z oceleového plechu s krytmi rukoväti.

Upozornenie:

Pri jednotlivých vodičoch je rezný výkon približne o 30 % nižší.

Technický opis

Celková dĺžka	290 mm
Výkon v strihu viac vetvového vodiča do	400 mm ²
pre Ø káblov	45 mm
Označenie výrobcu	KT45R
Rukoväť	Plastové opláštenie
Aktivácia	mechanické, jednoručné, princíp račne

Druh produktu

Nožnice

PríslušenstvoOtočný nôž vrátane skrutku a matice Vhodné pre kábel Ø
45

731115 45