

**Štiepacie kliešte na drôtené laná, Celková dĺžka: 190mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 731550 190    |
| GTIN             | 4003773040651 |
| Trieda položky   | 73F           |

**Popis****Prevedenie:**

Pevný tvar, kompletne kované z ocele. So skrutkovým kĺbom a otváracou pružinou. Tvrdosť reznej hrany 64 HRC. Rameno s ľahkým PVC potahom.

S vnútornou otváracou pružinou a blokovacou páčkou. Dva integrované lisovacie profily pre koncovky Bowdenových objímok a koncovky oceľových lán.

**Použitie:**

Na strihanie oceľových lán, viacžilových káblov atď.

**Materiál:**

Špeciálna chróm-vanádiová oceľ, kalená v oleji.

**Technický opis**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Celková dĺžka  | 190 mm          |
| pre viacpramenné laná (max. 1200 N/mm <sup>2</sup> ) Ø   | 4 mm            |
| pre klavírny drôt Ø                                      | 2,5 mm          |
| pre viacpramenné laná (max. 1600 N/mm <sup>2</sup> ) s Ø | 5 mm            |
| Druh produktu  | rezacie kliešte |