

**Nožnice na káble s prevodom, pre Ø káblov: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	731100 32
GTIN	4003773043935
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Hlava nožníc s kosáčikovitou reznou čepelou a prevodovým mechanizmom (ovládanie jednou rukou). Rezný nôž sa nevychýľuje, pretože je vedený dvakrát.

Použitie:

Na čisté rezanie hliníkových a medených káblov (aj lankových). Nepoužívajte na oceľové drôty, tvrdé hliníkové zliatiny, tvrdé ťahané medené vodiče.

Materiál:

Nôž vyrobený zo špeciálnej ocele, rukoväť z oceleového plechu s krytmi rukoväti.

Upozornenie:

Pri jednotlivých vodičoch je rezný výkon približne o 30 % nižší.

Technický opis

pre Ø káblov	32 mm
Výkon v strihu viac vetvového vodiča do	240 mm ²
Celková dĺžka	250 mm
Ochrana svoriek	áno
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Aktivácia	mechanické, jednoručné, princíp račne

Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
Druh produktu	Nožnice

Príslušenstvo

Otočný nôž vrátane skrutku a matice Vhodné pre kábel Ø 32	731130 32
---	-----------