



Nožnice na káble s 2K-zložkovými opláštenými rukoväťami izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	730350 200
GTIN	4003773026761
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Rukoväte s **izoláciou do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Rukoväte s viaczložkovým opláštením. Hlava so srpovitými reznými hranami. Chrómované nožnice. Reže hladko a čisto bez prílišného pritláčania. Mimoriadne veľký rezný rozsah vďaka dvojitému ostriu.

Použitie:

Na rezanie medených a hliníkových káblov.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, zápusťkovo kovaná.

Technický opis

Výkon v strihu do Ø	20 mm
Celková dĺžka	200 mm
Výkon v strihu	70 mm ²
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Aktivácia	mechanické, jednoručné
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
Povrch	chrómovaná

s otváracou pružinou

nie

Druh produktu

Nožnice