



## Nožnice na káble s prevodom, pre Ø káblov: 52mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	731100 52
GTIN	4003773043942
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

Hlava nožníc s kosáčikovitou reznou čepelou a prevodovým mechanizmom (ovládanie jednou rukou). Rezný nôž sa nevychýľuje, pretože je vedený dvakrát.

**Použitie:**

Na čisté rezanie hliníkových a medených káblov (aj lankových). Nepoužívajte na oceľové drôty, tvrdé hliníkové zliatiny, tvrdé ťahané medené vodiče.

**Materiál:**

Nôž vyrobený zo špeciálnej ocele, rukoväť z oceleového plechu s krytmi rukoväti.

**Upozornenie:**

Pri jednotlivých vodičoch je rezný výkon približne o 30 % nižší.

### Technický opis

Výkon v strihu viac vetvového vodiča do	380 mm <sup>2</sup>
Celková dĺžka	280 mm
pre Ø káblov	52 mm
Ochrana svoriek	áno
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Aktivácia	mechanické, jednoručné, princíp račne

Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
Druh produktu	Nožnice

## Príslušenstvo

Otočný nôž vrátane skrutku a matice Vhodné pre kábel Ø 52	731130 52
---	-----------