

BAUDAT**Nožnice na ocelové laná a káble, Celková dĺžka: 500mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	731720 500
GTIN	2050001009340
Trieda položky	76C

Popis

Prevedenie:

Kosáčikovitité rezné hrany na bezpečné a presné rezanie. Nože s PTFE neprilnavým povrchom a špeciálne tvrdenými reznými hranami.

Výhoda:

Najvyššia stabilita pri nízkej hmotnosti.

Použitie:

Na rezanie drôtených lán, okrúhlej ocele, ako aj medených a hliníkových káblov.

Materiál:

Nôž je vyrobený z tvrdenej chróm-vanádiovkej ocele. Ramená z nehrdzavejúcej ocele s plastovými rukoväťami.

Technický opis

pre viacpramenné laná/kruhovú oceľ mäkká \varnothing	11 mm
Celková dĺžka	500 mm
pre viacpramenné laná do 1800 N/mm ² do \varnothing	10 mm
pre káble do	60 mm ²
Druh produktu	rezacie kliešte