



## Nožnice na káble s prevodom izolované podľa VDE, pre Ø káblov: 32mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	731150 32
GTIN	4003773026884
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Hlava nožníc s kosáčikovitou reznou čepelou a prevodovým mechanizmom (ovládanie jednou rukou). Rezný nôž sa nevychyluje, pretože je vedený dvakrát.

**Izolácia do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

#### Použitie:

Na čisté rezanie hliníkových a medených káblov (aj lankových). Nepoužívajte na oceľové drôty, tvrdé hliníkové zliatiny, tvrdé ťahané medené vodiče.

#### Materiál:

Nôž vyrobený zo špeciálnej ocele, rukoväť z oceleového plechu s krytmi rukoväti.

#### Upozornenie:

Pri jednotlivých vodičoch je rezný výkon približne o 30 % nižší.

### Technický opis

pre Ø káblov	32 mm
Celková dĺžka	250 mm
Výkon v strihu viac vetvového vodiča do	240 mm <sup>2</sup>
Ochrana svoriek	áno
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Aktivácia	mechanické, jednoručné, princíp račne
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
Druh produktu	Nožnice

## Príslušenstvo

Otočný nôž vrátane skrutku a matice Vhodné pre kábel Ø  
32

731130 32