

BAUDAT**Nožnice na ocelové laná a káble, Celková dĺžka: 720mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	731720 720
GTIN	2050001009357
Trieda položky	76C

Popis

Prevedenie:

Kosáčikovité rezné hrany na bezpečné a presné rezanie. Nože s PTFE neprilnavým povrchom a špeciálne tvrdenými reznými hranami.

Výhoda:

Najvyššia stabilita pri nízkej hmotnosti.

Použitie:

Na rezanie drôtených lán, okrúhlejšie ocele, ako aj medených a hliníkových káblov.

Materiál:

Nôž je vyrobený z tvrdenéj chróm-vanádiovéj ocele. Ramená z nehrdzavejúcej ocele s plastovými rukoväťami.

Technický opis

Celková dĺžka	720 mm
pre viacpramenné laná do 1800 N/mm ² do Ø	14 mm
pre káble do	100 mm ²
pre viacpramenné laná/kruhová ocel' mäkká Ø	16 mm
Druh produktu	rezacie kliešte