



Nožnice na káble s prevodom izolované podľa VDE, pre Ø káblov: 52mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 731150 52 |
| GTIN | 4003773026891 |
| Trieda položky | 73F |

Popis

Prevedenie:

Hlava nožníc s kosáčikovitou reznou čepelou a prevodovým mechanizmom (ovládanie jednou rukou). Rezný nôž sa nevychyluje, pretože je vedený dvakrát.

Izolácia do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Použitie:

Na čisté rezanie hliníkových a medených káblov (aj lankových). Nepoužívajte na oceľové drôty, tvrdé hliníkové zliatiny, tvrdé ťahané medené vodiče.

Materiál:

Nôž vyrobený zo špeciálnej ocele, rukoväť z oceleového plechu s krytmi rukoväti.

Upozornenie:

Pri jednotlivých vodičoch je rezný výkon približne o 30 % nižší.

Technický opis

| | |
|---|-------------------------------|
| pre Ø káblov | 52 mm |
| Celková dĺžka | 280 mm |
| Výkon v strihu viac vetvového vodiča do | 380 mm ² |
| Ochrana svoriek | áno |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Rukoväť | Viaczložkový plášť |

| | |
|---------------|--|
| Aktivácia | mechanické, jednoručné, princíp račne |
| Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji |
| Druh produktu | Nožnice |

Príslušenstvo

Otočný nôž vrátane skrutku a matice Vhodné pre kábel Ø
52

731130 52