

**TK vrták príklepový SDS-max, Ø×celková dĺžka: 32X370mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789200 32X370
GTIN	4002395316236
Trieda položky	76G

**Popis****Prevedenie:****Špeciálne rozmery dosiek z tvrdého kovu pre dlhšiu životnosť.**

Ostrejšie zahnutý hrot: Presné vrtanie, žiadne kĺzanie na povrchu, agresívnejšie v betonárskej oceli a vyššia rýchlosť vrtania. S certifikátom PGM, ktorý potvrdzuje otvory vyvrtané presne na hmoždinky, ako aj na chemické a mechanické kotvy. Veľký otvor na prach z vrtania na jeho odvádzanie, čím sa zníži trenie.

Vrtania hlava so štvorcovým prierezom od priemeru 16 mm.

**Použitie:**

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

**Upozornenie:**

Pri dĺžke >500 mm je potrebné predvrtáť minimálnu hĺbku 150 mm s krátkym vrtákom (pokiaľ možno s rovnakým priemerom).

**Technický opis**

Dĺžka špirály	250 mm
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka	370 mm
Ø	32 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Max
Druh produktu	Vrták do muriva

