



Nožnice na káble s prevodom izolované podľa VDE, pre Ø káblov: 60mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	731150 60
GTIN	4003773075189
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Hlava nožníc s kosáčikovitou reznou čepelou a prevodovým mechanizmom (ovládanie jednou rukou). Rezný nôž sa nevychyluje, pretože je vedený dvakrát.

Izolácia do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Použitie:

Na čisté rezanie hliníkových a medených káblov (aj lankových). Nepoužívajte na oceľové drôty, tvrdé hliníkové zliatiny, tvrdé ťahané medené vodiče.

Materiál:

Nôž vyrobený zo špeciálnej ocele, rukoväť z oceleového plechu s krytmi rukoväti.

Upozornenie:

Pri jednotlivých vodičoch je rezný výkon približne o 30 % nižší.

Technický opis

pre Ø káblov	60 mm
Výkon v strihu viac vetvového vodiča do	600 mm ²
Celková dĺžka	320 mm
Ochrana svoriek	áno
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Aktivácia	mechanické, jednoručné, princíp račne
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
Druh produktu	Nožnice