



Kompaktné pákové nůžky CoBolt® s oplotenými rukovetmi a otváracou pružinou, Celková dĺžka: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	731745 200
GTIN	4003773066859
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon s relatívne nízkou námahou vďaka špeciálnemu pákovému prevodu. Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC).

Kliešte čierne atramentizované. Rukoväte s viaczložkovými krytmi. **S otváracou pružinou a integrovaným blokováním.**

Použitie:

Pre drôty do pevnosti v ťahu 2 000 N/mm².

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

pre ocelový drôt mäkký do Ø	6 mm
pre ocelový drôt stredne tvrdý do Ø	5,2 mm
pre klavírny drôt do Ø	3,6 mm
Celková dĺžka	200 mm
Označenie výrobcu	CoBolt®
Brit	kalené
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	chróm-vanadiová elektrická ocel'

Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte