



Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips[®], nevodivé rukoväte, KW, Celková dĺžka: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726655 125
GTIN	4003773025146
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami bez skosenia. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou. **Vhodné pre ESD.**

Materiál:

Z nehrdzavejúcej ocele (INOX).

Technický opis

Šírka hlavy	13,5 mm
Celková dĺžka	125 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Dĺžka britov	9 mm
Výkon v strihu ocelového drôtu stredne tvrdého	0,2 - 1 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	bez fazety
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 54 HRC)
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
s držiakom drôtu	nie
Druh produktu	rezacie kliešte