



Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, špicatá hlava s držiakom drôtu, W, Celková dĺžka: 125Hmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726460 125H
GTIN	4003773240518
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Špicatý tvar so silným rezným skosením, najmä na tvrdé drôty. Nastaviteľný skrutkový kĺb. Brunované kliešte, rukoväti s plastovými krytmi.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	125 mm
Šírka hlavy	10,5 mm
Dĺžka britov	14 mm
Výkon v strihu ocelového drôtu stredne tvrdého	0,2 - 1 mm
Výkon v strihu ocelového drôtu tvrdého	0,2 - 0,6 mm
Zábrus	veľká fazeta
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Forma hlavy	špicatá

Norma	DIN ISO 9654
Rukoväť	Plastové opláštenie
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Povrch	černené
Atribút Názov produktu	W
s otváracou pružinou	áno
s držiakom drôtu	áno
Druh produktu	rezacie kliešte