



Stranové štípacie kliešte pre elektroniku Super Knips[®], KW, Celková dĺžka: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726480 125
GTIN	4003773035381
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viacložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Z nehrdzavejúcej ocele (INOX).

Technický opis

Celková dĺžka	125 mm
Šírka hlavy	13,5 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Dĺžka britov	9 mm
Výkon v strihu ocelového drôtu stredne tvrdého	0,2 - 1 mm
Zábrus	bez fazety
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Norma	DIN ISO 9654

Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 54 HRC)
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
s držiakom drôtu	nie
Druh produktu	rezacie kliešte