



Stranové štípacie kliešte pre elektroniku Super Knips® 60° zalomený, KW, Celková dĺžka: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726595 125
GTIN	4003773043096
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Z nehrdzavejúcej ocele (INOX).

Technický opis

Šírka hlavy	13,5 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1 mm
Celková dĺžka	125 mm
Dĺžka britov	5,5 mm
Výkon v strihu ocelového drôtu stredne tvrdého	0,2 - 0,6 mm
Zábrus	bez fazety
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
zahnutá hlava	60 Stupeň
Norma	

	DIN ISO 9654
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 54 HRC)
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
s držiakom drôtu	nie
Druh produktu	rezacie kliešte