



## Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®, úzka hlava, KW, Celková dĺžka: 125mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726610 125
GTIN	4003773039778
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

**Norma:**

**DIN ISO 9654**

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

### Technický opis

Šírka hlavy	12,5 mm
Celková dĺžka	125 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1 mm
Dĺžka britov	9 mm
Zábrus	bez fazety
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Forma hlavy	úzka
Norma	<b>DIN ISO 9654</b>

Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Povrch	černené
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
s držiakom drôtu	nie
Druh produktu	rezacie kliešte