

▶ LINDSTRÖM

Zošikmené čelné štiepacie kliešte pre elektroniku s dlhými vybranými čelustami, SFW, Celková dĺžka: 118mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726880 118
GTIN	7314150051427
Trieda položky	73M

Popis**Prevedenie:**

Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Žlté plastové opláštenie rukoväti z nevodivého materiálu s otváracou pružinou. **Vhodné pre ESD.** Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán.

Materiál:

Vysokovýkonná zliatina ocele, kovaná v zápustke, brunovaná.

Technický opis

Šírka hlavy	10 mm
Celková dĺžka	118 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 0,8 mm
Dĺžka hlavy	18 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	veľmi jemná fazetka
Kĺb	nastaviteľné
Prevedenie čelustí	špicatý, skosený
Rukoväť	Plastové opláštenie

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Materiál	Vysokovýkonná zliatina ocele
Povrch	čierno brunované
Atribút Názov produktu	SFW
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte