

**VBW****Nožnice na strihanie ocelových roštov, Celková dĺžka: 950mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	737200 950
GTIN	4005887426901
Trieda položky	73L

## Popis

**Prevedenie:**

Silná špeciálne hlava noža s prevodom na rezanie rohoží zo stavebnej ocele. Medzikus, zápustkovo kovaný, s nastavovacou skrutkou na presné nastavenie nožov, prikovaný obmedzovací doraz, lakovaná rúrová stopka s viaczložkovými plášťami rukoväte.

**Použitie:**

Na rezanie kari rohoží a okrúhlej ocele do pevnosti v ťahu 1600 N/mm<sup>2</sup>.

**Materiál:**

Hlava noža zo špeciálnej nástrojovej ocele, rezné hrany dodatočne indukčne kalené.

**Náhradný diel:**

Náhradná nožová hlava č. 737210. Náhradná skrutka č. 737220. Náhradná nastavovacia skrutka č. 737230.

**Upozornenie:**

No oddelenie  $\varnothing$  8mm/48HRC treba úkon niekoľkokrát zopakovať.

## Technický opis

Celková dĺžka	950 mm
pre celistvé prúty do 48 HRC, príp. 1600 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
pre dvojité prúty do 40 HRC, príp. 1200 N/mm <sup>2</sup>	2×8 mm
pre celistvé prúty do 40 HRC, príp. 1200 N/mm <sup>2</sup>	9 mm
pre celistvé prúty do 19 HRC, príp. 800 N/mm <sup>2</sup>	11 mm
Druh produktu	rezacie kliešte

---

**Príslušenstvo**

Sada náhradných skrutiek, s maticami3-dielne Typ 950	737220 950
Náhradná nožová hlava komplet s nožovou skrutkou Celková dĺžka 950	737210 950
Náhradná nastavovacia skrutka s maticou Typ 950	737230 950