

**VBW****Náhradná nožová hlava komplet s nožovou skrutkou, Celková dĺžka: 950mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	737210 950
GTIN	4005887003003
Trieda položky	73L

## Popis

**Materiál:**

Hlava noža zo špeciálnej nástrojovej ocele, rezné hrany dodatočne indukčne kalené.

**Vhodné pre:**

Rezač na kari rohože č. 737200.

## Technický opis

pre celistvé prúty do 19 HRC, príp. 800 N/mm <sup>2</sup>	11 mm
pre celistvé prúty do 40 HRC, príp. 1200 N/mm <sup>2</sup>	9 mm
pre celistvé prúty do 48 HRC, príp. 1600 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
pre dvojité prúty do 40 HRC, príp. 1200 N/mm <sup>2</sup>	2×8 mm
Druh produktu	Nožová hlava

## Príslušenstvo

Sada náhradných skrutiek, s maticami 3-dielne Typ 950	737220 950
---	------------

Náhradná nastavovacia skrutka s maticou Typ 950

737230 950