

**VBW****Pákové nožnice UNIBOLT®, Celková dĺžka: 1070mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	733500 1070
GTIN	4005887357502
Trieda položky	73L

## Popis

**Prevedenie:**

Hlava noža s prevodom a univerzálnymi nožmi. Presné a jednoduché nastavenie nožov pomocou excentrických skrutiek. Zápustkovo kovaný, koncový doraz s extra veľkou nárazníkovou zónou, lakované rúrkové ramená.

**Použitie:**

Na rezanie bežných a vysokopevných ocelí s tvrdosťou do 48 HRC. (pevnosť v ťahu asi 1600 N/mm<sup>2</sup>).

**Materiál:**

Nôž zo špeciálnej nástrojovej ocele, rezné hrany dodatočne indukčne kalené.

**Náhradný diel:**

Náhradná nožová hlava č. 734110.

## Technický opis

pre viacpramenné laná do 40 HRC, príp. 1200 N/mm <sup>2</sup> do Ø	11 mm
pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm <sup>2</sup> do Ø	16 mm
pre viacpramenné laná do 48 HRC, príp. 1600 N/mm <sup>2</sup> do Ø	10 mm
Celková dĺžka	1070 mm
Výkon v strihu	< 48 HR
s obmedzovacím dorazom	áno
Označenie výrobcu	UNIBOLT®
Brit	kalené

Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	červeno lakované
s nastavovacou skrutkou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte

## Príslušenstvo

Náhradná nožová hlava komplet so skrutkami Celková dĺžka 1070

734110 1070