



Náhradná nožová hlava komplet so skrutkami, Celková dĺžka: 910mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 733350 910 |
| GTIN | 4003773066835 |
| Trieda položky | 73F |

Popis

Materiál:

Nôž z chróm-vanádiovkej vysokovýkonnej ocele, dodatočne indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC).

Vhodné pre:

Pákové kliešte č. 733300.

Technický opis

| | |
|--|------------------------------------|
| pre viacpramenné laná do 40 HRC, príp. 1200 N/mm ² do Ø | 10 mm |
| pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm ² do Ø | 13 mm |
| pre viacpramenné laná do 48 HRC, príp. 1600 N/mm ² do Ø | 9 mm |
| Materiál | Chróm-vanádiová vysokovýkonná oceľ |
| Druh produktu | Nožová hlava |