

VBW**Kliešte inštalátorske, Ø rúry: 2palec**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810100 2
GTIN	4005887266507
Trieda položky	83E

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar so širokým rozovretím, zahnutým v uhle 90°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, zušľachtená, indukčne kalené rozovretie.

Technický opis

Ø rúry	2 palec
Celková dĺžka	560 mm
Rozsah upnutia	75,5 mm
Uhol rozovretia	90 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Špeciálna nástrojová oceľ
Druh produktu	Inštalátorske kliešte a Siko kliešte

Príslušenstvo

Ryhovaná matica Typ 2	810520 2
-----------------------	----------

