

**VBW****Kliešte inštalátorske, Ø rúry: 3palec**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810100 3
GTIN	4005887266606
Trieda položky	83E

## Popis

**Prevedenie:**

Švédsky tvar so širokým rozovretím, zahnutým v uhle 90°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ, zušľachtená, indukčne kalené rozovretie.

## Technický opis

Rozsah upnutia	106 mm
Ø rúry	3 palec
Celková dĺžka	685 mm
Uhol rozovretia	90 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Špeciálna nástrojová oceľ
Druh produktu	Inštalátorske kliešte a Siko kliešte

## Príslušenstvo

Ryhovaná matica Typ 2	810520 2
-----------------------	----------

