

VBW**Kliešte inštalátorske, Ø rúry: 4palec**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810100 4
GTIN	4005887266705
Trieda položky	83E

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar so širokým rozovretím, zahnutým v uhle 90°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, zušľachtená, indukčne kalené rozovretie.

Technický opis

Ø rúry	4 palec
Celková dĺžka	815 mm
Rozsah upnutia	129 mm
Uhol rozovretia	90 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Špeciálna nástrojová oceľ
Druh produktu	Inštalátorske kliešte a Siko kliešte