

VBW**Rohové kliešte inštalátorske, Ø rúry: 1.1/2palec**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810300 1.1/2
GTIN	4005887269201
Trieda položky	83E

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar, so štíhlou čeľusťou pod uhlom 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čeľuť indukčne kalená.

Technický opis

Rozsah upnutia	59 mm
Celková dĺžka	425 mm
Ø rúry	1.1/2 palec
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
Druh produktu	Inštalátorske kliešte a Siko kliešte

Príslušenstvo

Ryhovaná matice Typ 1.1/2

810520 1.1/2