

VBW**Kliešte inštalatérske, Ø rúry: 1 palec**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810100 1
GTIN	4005887266309
Trieda položky	83E

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar so širokým rozovretím, zahnutým v uhle 90°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, zušľachtená, indukčne kalené rozovretie.

Technický opis

Celková dĺžka	300 mm
Rozsah upnutia	42 mm
Ø rúry	1 palec
Uhol rozovretia	90 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Špeciálna nástrojová oceľ
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Príslušenstvo

Ryhovaná matice Typ 1

810520 1