



Sada dielenských skrutkovačov, pre rovnú drážku a Phillips, Počet skrutkovačov: 4/2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667000 4/2
GTIN	7610733085200
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť „multicraft“ z transparentného, nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). **Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

Rozsah balenia:

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 660900 veľ. 3,5; 4; 5,5; 6,5.

Po 1 skrutkovači pre Phillips č. 668100 veľ. 1; 2; **s nástenným držiakom.**

Technický opis

Počet skrutkovačov	6
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Séria	multicraft
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Skrutkovač pre Phillips s „multicraft“ rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1

668100 1

Skrutkovač pre Phillips s „multicraft“ rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2

668100 2

Šesťhranný skrutkovač s guľovou hlavou s “multicraft” rukoväťou Šírka čepele b 3,5

660900 3,5

Šesťhranný skrutkovač s guľovou hlavou s “multicraft” rukoväťou Šírka čepele b 5,5

660900 5,5

Šesťhranný skrutkovač s guľovou hlavou s “multicraft” rukoväťou Šírka čepele b 4

660900 4

Šesťhranný skrutkovač s guľovou hlavou s “multicraft” rukoväťou Šírka čepele b 6,5

660900 6,5