




Súprava elektrikárskych skrutkovačov, 6-dielna pre rovnú drážku a Phillips, plne izolované, Počet skrutkovačov: 4/2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667200 4/2
GTIN	4013288101877
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Čepel' Wera Lasertip **kompletne izolované do 1000 V** podľa **normy DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Rozsah balenia:

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 663100 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Po 1 skrutkovači pre Phillips č. 668600 veľ. 1 a 2.

Technický opis

Počet skrutkovačov	6
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 4	663100 4
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1	668600 1
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668600 2
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663100 5,5
Zvierací držiak na nástroje na upevnenie na stenu Typ S	667077 S
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663100 3,5
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 2,5	663100 2,5