



Sada dielenských skrutkovačov, pre rovnú drážku a Phillips, Počet skrutkovačov: 6/2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667000 6/2
GTIN	7610733085217
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Silová rukoveť „multicraft“ z transparentného, nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). **Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

Rozsah balenia:

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 660900, veľ. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10.

Po 1 skrutkovači pre Phillips č. 668100 veľ. 1; 2.

Technický opis

Počet skrutkovačov	8
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Séria	multicraft
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s „multicraft“ rukoväťou Šírka čepele b 4	660900 4
Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s „multicraft“ rukoväťou Šírka čepele b 5,5	660900 5,5
Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s „multicraft“ rukoväťou Šírka čepele b 6,5	660900 6,5
Skrutkovač pre Phillips s „multicraft“ rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1	668100 1
Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s „multicraft“ rukoväťou Šírka čepele b 10	660900 10
Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s „multicraft“ rukoväťou Šírka čepele b 8	660900 8
Skrutkovač pre Phillips s „multicraft“ rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668100 2
Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s „multicraft“ rukoväťou Šírka čepele b 3,5	660900 3,5